

April 2020

ADT 977 ウェハクリーナ マーケティングニュース速報

ADT は、お客様のニーズと要件をサポートおよび満たすことを目的として、新しい高度なオプションと機能を継続的に開発しています。

今日では、生産ニーズにより、幅広い製品の多様性に対するサポートが求められます。ライン全体の生産性を維持し、さらには向上させながら、各製品に適合する洗浄プロセスを実現するには、高度で柔軟なツールが必要です。


ADT 977 ウェハクリーナーは、ソフトウェアが強化され、ハードウェアが改善されたため、以前よりもさらに柔軟、高速、堅牢になります。

強化された洗浄プロセス

- ✓保存可能なプログラム可能なレシピの数を 8 から 20 に増やしました
- ✓各レシピに最大 20 のクリーニングサイクルを含めることができます
- ✓アーム速度をサイクルごとに個別に定義できるようになりました
- ✓アーム洗浄範囲を各サイクルで定義できるようになりました

レシピフィールドと例

- ・レシピ編集画面に、「アーム速度」と「アーム範囲」という 2 つの新しいフィールドが追加されました
- ・サイクルごとに 10 のプログラム可能な範囲から選択できます（「A」から「I」）。
- ・このレシピの例では、それぞれ異なるパラメーターを持つ 3 つの洗浄サイクルが定義されています。




April 2020

改良されたモーションシステム

新しいモーションおよび制御ハードウェアは、より高速で堅牢です。

- ✓スピンの加速と減速を改善し、総処理時間を短縮
- ✓977L モデルで重いチャックと 3000 rpm をサポート
- ✓モーターは水漏れのリスクに対して耐水性があります



それがどれほど速いか見てください：

<https://www.youtube.com/watch?v=dVO3DeaLgs0>

977 および 977L の新しいバージョンが利用可能になりました

2020 年 4 月から、新しく購入した ADT 977 および 977L にはすべて、新しい機能とハードウェアが含まれます。

注：元のモデルは現場でアップグレードできません。

ADT はすべての面（サービスと部品）でオリジナルの 977 および 977L ウェーハクリーナーを引き続きサポートします。